

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T308, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260361 HB7010-2
GTIN	4069515020381
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Tolerance	M
Hlavní způsob použití	P
Rohový radius	0,8 mm
Lamač třísek	SS
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	HB7010-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení