

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SCMT 120408, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260750 HB7035-2
GTIN	4069515021005
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Řezný materiál	HB7035-2
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový radius	0,8 mm
Lamač třísek	SS
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení