


Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150608, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250762 HB7035-2
GTIN	4069515017145
Třída artiklu	21G

Technický popis

Tolerance	M
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	HB7035-2
Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 320 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení