

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 09T308, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260152 HB7010-2
GTIN	4069515019903
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	SM
Řezný materiál	HB7010-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení