

Garant

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VBMT 160404, pro vyhlazování



Údaje o objednávce

Artikové číslo	261152 HB7010-2
GTIN	4069515021975
Třída artiklu	21G

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	SS
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Rohový radius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení