

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 09T302, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260148 HB7010-2
GTIN	4069515019767
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	HB7010-2
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm

Technický list

Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení