

**CNMG 120408, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250371 CA510
GTIN	4960664696956
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	1 - 10 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 450 m/min
Posuv $f$	0,28 - 0,88 mm/ot,
Lamač třísek	PH
Typ	CA510
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení