



Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce) Inox, Závit: M10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080754 M10
GTIN	4069515014328
Třída artiklu	BAW

Popis

Provedení:

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.

Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce), k použití v nerezových materiálech.

Použití:

Speciálně vhodný pro nerezavějící oceli.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.

Upínací klíč ER č. 309680.

Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.

Technický popis

Doporučené otáčky	2100 min ⁻¹
Ø otvoru pod závit	9,3 mm
Doporučený výkon pohonu	1,7 kW

Technický list

Ø stopky	10 mm
Tloušťka materiálu	0,7 - 1 mm
Pro závity M	M10
Druh produktu	Vrtáky pro termální vrtání