

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VC.T 160404, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261372 HB7010-2
GTIN	4069515022453
Třída artiklu	21G

Technický popis

Tolerance	M
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	SS
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160404
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,

Technický list

Řezný materiál	HB7010-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení