

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SC.T 120408, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260766 HB7010-2
GTIN	4069515021197
Třída artiklu	21G

Technický popis

Lamač třísek	SM
Řzná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	4
Řzný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řzný materiál	HB7010-2
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Tolerance	M

Technický list

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení