

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 160608, pro hrubování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250334 HB7010-2
GTIN	4069515016346
Třída artiklu	21G

Technický popis

Lamač třísek	SG
Řzná rychlost v_c hlavní použití	120 - 415 m/min
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řzný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rohový radius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160608
Řzný materiál	HB7010-2

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení