

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VC.T 110304, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261366 HB7010-2
GTIN	4069515022330
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Lamač třísek	SS
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	HB7010-2

Technický list

Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení