

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T302, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260458 HB7035-2
GTIN	4069515020602
Třída artiklu	21G

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a _p	0,3 - 2 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový radius	0,2 mm
Řezný materiál	HB7035-2

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 m/min
Tolerance	M
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení