

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VC.T 160408, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261459 HB7010-2
GTIN	4069515022682
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v _c hlavní použití	120 - 440 m/min
Hloubka řezu a _p	0,3 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160408

Technický list

Řezný materiál	HB7010-2
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení