

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VC.T 110304, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261366 HB7035-2
GTIN	4069515022378
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezný materiál	HB7035-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	TK

Technický list

Lamač třísek	SS
Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení