


Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TNMG 160404, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251542 HB7010-2
GTIN	4069515017961
Třída artiklu	21G

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Počet výměn/řezání	6
Hlavní způsob použití	P
Rohový radius	0,4 mm
Řezný materiál	HB7010-2
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Tolerance	M

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 440 m/min
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení