



Středicí upínače, tvar A, Závit × délka: M4X12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370053 M4X12
GTIN	4059245267743
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Tvar A se zápusným šroubem.

Výhoda:

- Účinek stahování.
- Rychlé a snadné upínání konstrukčních součástí.

Použití:

K vystředění a upnutí obrobku do otvoru. Díky klínovým plochám lze dosáhnout vysokých upínacích sil.

Materiál:

Ocel k zušlechtění, černěná. Kalené (33–39 HRC).

Upozornění:

Během procesu upínání se upínací síla aplikuje bodově na stěnu otvoru.

Technický popis

D _{min.}	8 mm
D _{max.}	10,3 mm

Technický list

Maximální upínací síla	0,9 kN
Rozměr klíče OK	2,5 mm
L	7,3 mm
H ₁	0,9 mm
H	5,5 mm
Druh produktu	Upínací systém přípravku