



Zapichovací tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L2 = 20 mm, Ø Dmin. / šířka zápichu w: 5/1 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	240158 5/1
GTIN	4047109071780
Třída artiklu	24S

Popis

Provedení:

Řezný materiál = BK 82.

Od velikosti 5 s vnitřním přívodem chladicího média, u menších průměrů přívod chladiva držákem.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

f: 2,25 mm

a: 4,7 mm

Stopka Ø d: 8 mm

Maximální hloubka zápichu $t_{\max}$: 1 mm

Vhodný nožový držák č. 240100: 12/8; 16/8

Technický popis

Stopka Ø d	8 mm
Maximální hloubka zápichu $t_{\max}$	1 mm
Vhodný nožový držák č. 240100	12/8; 16/8
Pro otvory od Ø D _{min}	5 mm
a	4,7 mm
f	2,25 mm
Šířka zápichu w	1 mm
Vnitřní chlazení	ano

Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,02 mm/ot,
Užitná délka	20 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 20 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Příslušenství

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro
nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø
otvoru d1 12/8 mm

240100 12/8

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro
nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø
otvoru d1 16/8 mm

240100 16/8