



Středicí upínače, tvar A, Závit × délka: M6X18



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370053 M6X18
GTIN	4059245267767
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Tvar A se zápusným šroubem.

Výhoda:

- Účinek stahování.
- Rychlé a snadné upínání konstrukčních součástí.

Použití:

K vystředění a upnutí obrobku do otvoru. Díky klínovým plochám lze dosáhnout vysokých upínacích sil.

Materiál:

Ocel k zušlechtění, černěná. Kalené (33–39 HRC).

Upozornění:

Během procesu upínání se upínací síla aplikuje bodově na stěnu otvoru.

Technický popis

D _{min.}	12 mm
D _{max.}	16,3 mm

Technický list

L	11,2 mm
Rozměr klíče OK	4 mm
H	8,6 mm
Maximální upínací síla	2,1 kN
H ₁	1,3 mm
Druh produktu	Upínací systém přípravku