


Garant**CC.T 09T302, Typ: HB7020**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	260056 HB7020
GTIN	4045197699299
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 09T302 HB7020 Typ: HB7020

Lamač třísek: SS

Tolerance: MF

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,05 - 2,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,05 - 2,5 mm/ot,

Lamač třísek	SS
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení