



Klínové svorky, úzký design hladké, Závit M x délka L: M10X25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370026 M10X25
GTIN	4059245032709
Třída artiklu	37K

Popis

Použití:

- Klínové povrchy vytvářejí vysoké upínací síly.
- Klínové svorky lze používat v závitových otvorech nebo T-drážkách.
- Po zašroubování upínacího šroubu se upínací segmenty tisknou na obrobky.
- Podlouhlý otvor ve dvojitěm klínu umožňuje posuvný pohyb a vyrovnání tolerance.
Dráha posunutí: M8 = ± 0,5 mm; M10 a M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- Klínové svorky jsou vhodné na více operací upínání.

Materiál:

Dvojitě klínové a upínací segmenty, ocel k zušlechtnění, kalená, černá.

Technický popis

Délka L	25 mm
Závit	M10
Šířka B	28 mm
Výška E	3,5 mm
Výška C	19 mm

Technický list

A maximálně	37 mm
A minimálně	32 mm
Maximální upínací síla	20 kN
Druh produktu	Stahovací upínač