


CNMM 120412, Typ: CA510

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250492 CA510
GTIN	4960664697274
Třída artiklu	25E

Popis

CNMM 120412 CA510 Druh: CA510
 Lamač třísek: PX
 Hloubka řezu a_p : 1 - 11 mm
 Posuv f : 0,25 - 0,9 mm/ot,
 Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 450 m/min

Technický popis

Lamač třísek	PX
Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 450 m/min
Rohový rádius	1,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Druh	CA510

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 120412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení