

Garant**CC.T 060204, Typ: CU7010**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260052 CU7010
GTIN	4045197667267
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 060204 CU7010 Typ: CU7010

Lamač třísek: SS

Tolerance: MF

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 210 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 210 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	80 - 140 m/min

Lamač třísek	SS
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	CU7010
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení