

**DNMG 150604, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250696 CA510
GTIN	4960664698455
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150604 CA510 Druh: CA510

Lamač třísek: PQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,13 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 180 - 590 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 590 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	PQ
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Druh	CA510

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení