

Garant**Soustružnický držák eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 20/15 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250605 20/15
GTIN	4045197562821
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PDJNR/L 2020H15

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Funkční šířka L₄: 25 mm

Délka hlavy L₁: 41 mm

Celková délka L: 100 mm

Podložka: 259031 13

Technický popis

Podložka	259031 13
Velikost stopky	20 mm
Lomená páka	259015 5
Funkční šířka L ₄	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..

ISO kód držáku	PDJNR/L 2020H15
Pružina	259046 1
Velikost destiček	15 mm
Délka hlavy L ₁	41 mm
Šroubek klínku	259018 5
Celková délka L	100 mm
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Lomená páka Typ 5	259015 5
Podložka Typ 13	259031 13
PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Šroubek klínku Typ 5	259018 5
Pružina Typ 1	259046 1
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500