


Garant**DNMG 150604, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250658 HB7020
GTIN	4045197699268
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150604 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	SS

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení