

**Garant****CC.T 060202, Typ: CU7010**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260050 CU7010
GTIN	4045197666789
Třída artiklu	21G

## Popis

CCMT 060202 CU7010 Typ: CU7010

Lamač třísek: SS

Tolerance: MF

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 210 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 210 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	80 - 140 m/min
Typ	CU7010
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení