

**Garant****Soustružnický držák eco QT, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250602 20/15
GTIN	4045197657015
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břit. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

**Text upoutávky:**

Optimální omývání břitu chladicím médiem.

Polohování v rámci stupnice zaručuje čistý přenos chladicího média.

**Výhoda:**

**Spojte přednosti Garant eco a výměnu vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí.**

**Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.**

Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času.

Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č.317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DDJNR/L 2025X15

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 32 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 46 mm

Celková délka L: 105 mm

Podložka: 259031 30

## Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	46 mm
Velikost destiček	15 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 2025X15
Podložka	259031 30
Příložka	259038 7
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Šroub pro podložku	259025 1
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	105 mm
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínka	259351
Podložka	259272
Podložka Typ 30	259031 30
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500

Šroubek pro podložku	259167
Šroubek pro podložku Typ 1	259025 1
Upínka Typ 7	259038 7