

Garant
Soustružnický držák QuickTurn, levý, Velikost stopky / destičky: 25/11mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250607 25/11
GTIN	4045197650412
Třída artiklu	21U

Popis
Výhoda:

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.** Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času. Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

Vnitřní chlazení: ne

ISO kód držáku: DDJNR/L 2525M11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1104..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 48,5 mm

Celková délka L: 150 mm

Podložka: 259031 8

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Délka hlavy L ₁	48,5 mm
Podložka	259031 8
Velikost stopky	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Příložka	259038 6
ISO kód držáku	DDJNR/L 2525M11

Šroub pro podložku	259025 5
Celková délka L	150 mm
Řada	QuickTurn
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínka	259350
Podložka Typ 8	259031 8
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Šroubek pro podložku Typ 5	259025 5
Šroubek pro podložku	259174
Upínka Typ 6	259038 6
Podložka	259211