

Garant**Soustružnický držák QuickTurn, levý, Velikost stopky / destičky: 20/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250607 20/15
GTIN	4045197650429
Třída artiklu	21U

Popis**Výhoda:**

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.** Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času. Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

Vnitřní chlazení: ne

ISO kód držáku: DDJNR/L 2025K15

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 46 mm

Celková délka L: 125 mm

Podložka: 259031 29

Technický popis

Velikost stopky	20 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 2025K15
Velikost destiček	15 mm
Délka hlavy L ₁	46 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Šroub pro podložku	259025 4
Příložka	259038 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..

Podložka	259031 29
Celková délka L	125 mm
Řada	QuickTurn
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínka	259351
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Šroubek pro podložku Typ 4	259025 4
Šroubek pro podložku	259171
Upínka Typ 6	259038 6
Podložka Typ 29	259031 29
Upínka Typ 7	259038 7
Upínka	259350
Podložka	259271