

**Garant****Vyvrtávací tyč, levá, Ø DS: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273811 32
GTIN	4045197500052
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

- **Extrémně pevné spojení a přesné sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.**
- **Pro zajištění optimálního spojení je maximální utahovací moment montážního šroubu vypálený laserem na stopce.**
- **Maximální přesnost polohování i maximální odpor proti axiálním a radiálním rezným silám.**

**Vhodné pro :**

Držák destiček č. 273813; 273816; 273818; 273827.

**Rozsah dodávky:**

Včetně montážních šroubů.

**Upozornění:**

Držáky destiček musejí být objednány samostatně.

Ø stopky D<sub>5</sub>: 32 mm

Středové přesazení L<sub>3</sub>: 18,5 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 38 mm

Celková délka L: 263 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Technický popis**

Šroub	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Délka hlavy L <sub>1</sub>	38 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	18,5 mm
Celková délka L	263 mm

Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Způsob použití	levá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub Typ 9	279815 9
Upínací šroub	279910
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25