



Zapichovací tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L2 = 30 mm, Ø D_{min.} / šířka zápichu w: 6/2 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	240166 6/2
GTIN	4047109072138
Třída artiklu	24S

Popis

Provedení:

Řezný materiál = BK 82.

Od velikosti 5 s vnitřním přívodem chladicího média, u menších průměrů přívod chladiva držákem.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

f: 2,75 mm

a: 5,7 mm

Stopka Ø d: 8 mm

Maximální hloubka zápichu t_{max}: 1,8 mm

Vhodný nožový držák č. 240100: 12/8; 16/8

Technický popis

Vhodný nožový držák č. 240100	12/8; 16/8
f	2,75 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Maximální hloubka zápichu t _{max}	1,8 mm
Stopka Ø d	8 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	6 mm
a	5,7 mm
Vnitřní chlazení	ano

Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,02 mm/ot,
Užitná délka	30 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 30 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Příslušenství

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø otvoru d1 12/8 mm

240100 12/8

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø otvoru d1 16/8 mm

240100 16/8