

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 40/15mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250626 40/15
GTIN	4045197650610
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	50 mm
ISO kód držáku	A40T PDUNR/L15
Středové přesazení L_3	27 mm
Šroubek klínku	259018 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Velikost destiček	15 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Sada pružin	259044 2
Lomená páka	259015 8
Podložka	259031 28
Celková délka L	300 mm
Upínací výška L_2	38,5 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Podložka Typ 28	259031 28
Lomená páka Typ 8	259015 8
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Šroubek klínku Typ 7	259018 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500