


**CCGT 060200, Typ: SP4019****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260070 SP4019
GTIN	
Třída artiklu	28D

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,15 - 3 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	62
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 440 m/min
Typ	SP4019
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 060200
Počet výměn/řezání	2

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení