



Pneumatická turbínová bruska, Typ: CP3T30



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079313 CP3T30
GTIN	154518065218
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Pneumatická turbínová bruska pro nejtěžší aplikace, která udržuje otáčky i při vysokém zatížení. Turbínový motor zajišťuje vysoký poměr výkonu k hmotnosti a nevyžaduje mazání.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané servisní sady (servisní sety): Sady výměnných dílů pro preventivní údržbu a opravy je možno dodat na objednávku pro většinu náradí na stlačený vzduch Atlas Copco.

Technický popis

Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	13 mm
Maximální spotřeba vzduchu	2010 l/min
Maximální počet otáček	12000 min ⁻¹
Připojovací závit	M14
Zdroj energie	Provoz na stlačený vzduch
Hmotnost	2,2 kg
Odevzdaný výkon	2300 W
Maximální Ø kotouče	125 mm

Technický list

Označení výrobce	CP3T30-120AA5V
Pracovní hluk	78 dB(A)
Připojení stlačeného vzduchu	3/8 palec
Maximální vibrace dle EN	2,6 m/s ²
Druh produktu	Úhlové brusky