



Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VNMG 160408, pro střední obrábění



Údaje o objednávce

Artikové číslo	251824 PR115S
GTIN	4960664035922
Třída artiklu	25E

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	S
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	MU
Řezný materiál	PR115S
Počet výměn/řezání	4

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení