

**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150604, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250696 PR115S
GTIN	4960664035496
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MQ
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	S
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1 mm
Rohový radius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,04 - 0,2 mm/ot,
Řezný materiál	PR115S

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení