

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120416, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250162 HB7020-2
GTIN	4069515022934
Třída artiklu	21G

Technický popis

Lamač třísek	SM
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 m/min
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	1,6 mm

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení