

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 09T304, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250050 HB7010-2
GTIN	4069515015486
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 500 m/min
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SS
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T304
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	HB7010-2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm

Technický list

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení