

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 09T304, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260150 HB7020-2
GTIN	4069515019842
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm

Technický list

Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení