

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SCMT 120408, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260750 HB7010-2
GTIN	4069515020961
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	HB7010-2
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	SS
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení