

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VNMG 160408, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251734 HB7010-2
GTIN	4069515018166
Třída artiklu	21G

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 500 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Rohový radius	0,8 mm
Lamač třísek	SS
Řezný materiál	HB7010-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Technický list

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení