

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SCMT 09T308, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260744 HB7010-2
GTIN	4069515020848
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	4
Rohový radius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Lamač třísek	SS
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T308
Řezný materiál	TK

Technický list

Řezný materiál	HB7010-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení