

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408, pro hrubování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250322 HB7010-2
GTIN	4069515016162
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 415 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SG
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Rohový rádius	0,8 mm

Technický list

Řezný materiál	HB7010-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení