

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 110408, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250654 HB7010-2
GTIN	4069515016681
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 500 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	HB7010-2
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG110408
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální

Technický list

Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení