

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VNMG 160408, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251804 HB7010-2
GTIN	4069515018289
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	HB7010-2
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM

Technický list

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 440 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení