


Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WNMG 080408, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251964 HB7010-2
GTIN	4069515018586
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 500 m/min
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač třísek	SS
Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Rohový radius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	HB7010-2

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení