

**Garant****Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TCMT 110202, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 260950 HB7010-2 |
| GTIN           | 4069515021258   |
| Třída artiklu  | 21G             |

**Technický popis**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Řezný materiál                       | TK                 |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,2 - 1,5 mm       |
| Řezný materiál                       | HB7010-2           |
| Posuv $f$                            | 0,07 - 0,25 mm/ot, |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TCMT 110202        |
| Hlavní způsob použití                | P                  |
| Počet výměn/řezání                   | 3                  |
| Rohový radius                        | 0,2 mm             |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování        |
| Lamač třísek                         | SS                 |
| Podmínky řezu                        | kontinuální        |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 150 - 500 m/min    |

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení