


Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 09T304, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260058 HB7415
GTIN	4045197667465
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 2 mm
Hlavní způsob použití	S
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 70 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	TIS
Posuv f	0,1 mm/ot,
Řezný materiál	HB7415
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304

Technický list

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení