

duMONT**Protlačovací trny pro klínové drážky HSS lícování JS9, Typ: 22F1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290405 22F1
GTIN	662600444143
Třída artiklu	29J

Popis**Použití:**

Pro zhotovování klínových drážek dle DIN 6885.

Rozsah dodávky:

Protlačovací trny včetně potřebných přílošek.

Upozornění:

- **U materiálů s vyšší pevností zvyšte počet průchodů nebo použijte speciální protlačovací trny (na poptávku).**
- **Po 1. a 2. ze tří průchodů krátce nadzvednout, protlačovací trn se pak sám vystředí.**
- **Povlakované protlačovací trny a palcové trny k dodání na poptávku.**
- **PROTLAČOVACÍ LISY najdete ve svazku 2 (Ruční náradí a měřicí technika).**
- **Vel. 28, 32 a 36 k dodání na poptávku v krátkém dodacím termínu.**

Řezný materiál: HSS

Délka trnu: 505 mm

Šířka klínové drážky: 22 mm

Hloubka klínové drážky: 5,4 mm

Pro Ø otvorů dle DIN 6885: 75 - 85 mm

Délka protlačování v oceli: 25 - 150 mm

Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce: 4300 kg

Technický popis

Počet průchodů	5
Délka protlačování v oceli	25 - 150 mm
Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce	4300 kg
Šířka klínové drážky	22 mm
Délka trnu	505 mm
Pro Ø otvorů dle DIN 6885	75 - 85 mm
Hloubka klínové drážky	5,4 mm
Šířka hřbetu	25,72 mm
Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Protlačovací nástroj

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GFK, CFK	omezené použití		
Olej	vhodný		